

Vejledning til Yale Doorman MPL

– til døre hvor der er lås i hele dørens højde

- Denne vejledning skal du bruge hvis der er låsestolpe i hele dørens højde.
- Det er vigtigt at du har information om den nuværende lås, når du skal udskifte den med Yale Doorman.
- Målene på den nuværende lås, er nemlig udgangspunkt for, hvilken model der passer til din dør.

Krav til plads på døren


- Udstemning til stolpen skal være 25 mm
- Hvis der er en rude i døren skal afstanden fra dørens forkant til glaslisten være mindst 90 mm

Hvis du har en lås med låsestolpe 225 mm skal du ikke bruge en Yale Doorman MPL, men en almindelig Yale Doorman, som har samme funktion. I det tilfælde skal du ikke bruge denne vejledning.



Låsestolpe **hele**
dørens højde
Stolpebredde 25
mm

Yale Doorman MPL



Låsestolpe
225 mm høj

Yale Doorman



Se hvilken lås du skal bruge

Alle mål tages fra låsens underkant og op

Låsetyper

Yale Doorman MPL fås i forskellige længder

Mål din dør fra undersiden og op og find den lås som passer til din dør.

Højre lås _____

Venstre lås _____


- Stil dig på den side af døren hvor du kan se hængslerne og luk døren.
- Hvis hængslerne er placeret til højre, skal du bruge en højre lås.
- Hvis hængslerne er placeret til venstre, skal du bruge en venstre lås.

Hvis gamle huller er synlige kan de skjules

med dækplader:

924703 udvendig

924704 indvendig



Start mål her

924784 venstre


924785 højre

924792 venstre

924793 højre


924790 venstre

924791 højre



Mål

din nuværende lås



Total længde _____ mm

Kolveplacering 1 _____ mm

Kolveplacering 2 _____ mm

Dørgrebshøjde _____ mm

Stolpebredde _____ mm

Sæt kryds ud for den lås som passer til din dør på de to foregående sider.

M10480-11.13

Yale® forhandles i Danmark af ADDeccdaidchbV

A/S



ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Borupvang 5D, 2750 Ballerup

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.yale.dk

An ASSA ABLOY Group brand